

MOTORIZED ALUMINUM BLIND

ニューインテスト・ニューインテストT

電動アルミブラインド



ニューインテスト25・35・50 / 25T・35T・50T

製品の特長

●オフィス向け電動ブラインド 「ニューインテスト」

- ・ニューインテスト25・35・50 昇降コード仕様
- ・ニューインテスト25T・35T・50T 昇降テープ仕様

●スラットの昇降、回転を1つのモーターで制御します。

●静音性に優れています。

静音タイプのモーターの採用により、スムーズな動作と静音性を実現しました。

●スラットは全76カラー (内遮熱スラットは65カラー)

遮熱スラット


表面にコーティングした遮熱塗装で、赤外線を反射し、熱エネルギーの発生と室内への侵入を低減するスラットです。このスラットを使用することで、冷房負荷を低減し、室内の省エネ効果が期待出来ます。



●自動制御にも対応可能

- ・コンパクトなヘッドボックスの採用によりブラインド上昇時のたたみ代を小さくすることができます。
- ・3種類のスイッチを用意し、使用状況に合わせた制御が可能です。
- ・lcont (メインコントローラ) と合わせることで日の出から日の入りまで太陽角度と連動したスラット角度を実現する自動制御やスケジュール制御が可能となります。

製品全体図と部品名称



モーター & コントローラ仕様

定格電圧	V	AC100
定格周波数	Hz	50 / 60
消費電力	作動時	W 40以下
	停止時	W 0.6
操作電圧	V	DC12
使用周囲温度	℃	0～50 (結露しないこと)
定格時間	秒	連続(回転)
		130 (昇降)

製作可能寸法

製品名		ニューインテスト 25/25T	ニューインテスト 35/35T	ニューインテスト 50/50T
はね幅		25mm	35mm	50mm
製作可能寸法	幅	1,000～4,000mm		
	高さ	480～5,000mm		
最大面積		12m ²		
1台当たりの最低積算面積		4m ²		

重量計算式

単位: kg

製品名	製品重量
ニューインテスト25/25T	$\left(\frac{W}{1,000} \times 1.2\right) + \left(\frac{W}{1,000} \times \frac{H}{1,000} \times 0.6\right) + \frac{W}{1,000} \times 0.3 + 2$
ニューインテスト35/35T	$\left(\frac{W}{1,000} \times 1.2\right) + \left(\frac{W}{1,000} \times \frac{H}{1,000} \times 0.6\right) + \frac{W}{1,000} \times 0.5 + 2$
ニューインテスト50/50T	$\left(\frac{W}{1,000} \times 1.2\right) + \left(\frac{W}{1,000} \times \frac{H}{1,000} \times 0.6\right) + \frac{W}{1,000} \times 0.7 + 2$

※W=製品幅 (mm)、H=製品高さ (mm)

タタミ代計算式

単位: mm

製品名	タタミ代寸法
ニューインテスト25/25T	$H \times 0.03 + 97$
ニューインテスト35/35T	$H \times 0.025 + 102$
ニューインテスト50/50T	$H \times 0.025 + 106$

※H=製品高さ (mm)


※ブラインドボックスの深さは、ブラインドのタタミ代寸法に20mm以上余裕をみてください。

ブラケット数 (25・35・50 / 25T・35T・50T)

製品幅 (mm)	1,000～ 1,200	1,210～ 2,400	2,410～ 3,200	3,210～ 4,000
個数	2	3	4	5


ブラケット寸法図

単位: mm



ボックス納まり図

単位: mm




価格

価格は別途積算となります。弊社支店・営業所までお問い合わせください。


構造および各部の名称 ニューインテスト25・35・50 (昇降コードタイプ)

単位：mm




●製品仕様

No.	部品名	材質/仕様	カラー
①	ヘッドボックス	アルミニウム	ナチュラル
②	スラット	アルミニウム	—
③	ラダーコード	ポリエステル	スラットと同系色
④	昇降コード	ポリエステル	別表参照
⑤	ボトムレール	スチール	スラットと同色又は同系色
⑥	ボトムキャップ	ポリプロピレン	透明
⑦	ブラケット	スチール	シルバー




基本納まり図 ニューインテスト25・35・50 (昇降コードタイプ)

単位：mm




構造および各部の名称 ニューインテスト25T・35T・50T (昇降テープタイプ)

単位：mm




●製品仕様

No.	部品名	材質/仕様	カラー
①	ヘッドボックス	アルミニウム	ナチュラル
②	スラット	アルミニウム	—
③	ラダーコード	ポリエステル	スラットと同系色
④	昇降テープ	ポリエステル	ライトグレー
⑤	ボトムレール	スチール	スラットと同色又は同系色
⑥	ボトムキャップ	ポリプロピレン	透明
⑦	ブラケット	スチール	シルバー



基本納まり図 ニューインテスト25T・35T・50T (昇降テープタイプ)







単位：mm



操作系統 価格表

操作系統の詳細はP8をご覧ください。


単位:円(税別)

	品 名	価 格	通信スイッチ		
			単独操作	同時操作	個別同時操作
	ニューインテスト25・35・50 / 25T・35T・50T本体	—	1	N	N
	電源コードE プラグ付(1.1m) 	4,000	1	N	N
スイッチ	NシングルスイッチIB用 	18,000	1		
	ゾーンスイッチIB用 	23,000		1	
	マルチゾーンスイッチIB用 	35,000			1
	ワイドスイッチプレート3ボタン1連 (W70×H120) 	450	1	1	1
その他	LANコード(1m) 	2,000	1	N	N
	埋込接続チップ本体(端子台付) 	1,570	△	△(N)	△(N)
	終端抵抗付モジュラープラグ 	2,500	△	△	△


N:製品台数 △:必要に応じてお求めください

基本配線図


●個別操作



●同時操作




●2箇所操作



通信スイッチ結線方法


〈製品本体の結線部〉



製品本体ヘッドキャップに設置された8極モジュージャックの用途説明


- ZSW……ゾーン用スイッチの入力用端子
- JMP……ゾーン操作時における本体間の通信用端子
- SSW……個別用スイッチへの出力用端子（1台のみの操作となります）
- INP……自動制御システム通信用端子

〈スイッチ本体の結線部〉




複数台をゾーン操作する場合に、「終端抵抗の設定方法」を参照の上、終端設定を行う場合は、DIP スイッチを上方にスライドさせてください。


●個別操作



●同時操作




●2箇所操作




●終端抵抗の設定方法

〈製品本体への終端抵抗の設置〉



- 本製品は RS485 通信（ツイストペア線）を使用しています。よって、複数台をゾーン操作する場合には、スイッチ通信ラインの端部に「抵抗」を設置する必要があります。「抵抗」を入れることで正しい通信が可能となります。


〈スイッチへの終端抵抗の設置〉



終端設定を行う場合は、DIP スイッチを上方にスライドさせてください。

スイッチ操作

● NシングルスイッチIB用




〈操作方法〉

- OPEN(開)スイッチ … 横型ブラインド全体を開ける(上昇)場合に使用します。
- STOP(止)スイッチ … 横型ブラインド全体を止める場合に使用します。
- CLOSE(閉)スイッチ … 横型ブラインド全体を下げる(下降)場合に使用します。
- 角度OPENスイッチ … 横型ブラインドのスラットを正転方向に回転させる場合に使用します。
- 角度水平スイッチ … 横型ブラインドのスラットを水平に動かす場合に使用します。
- 角度CLOSEスイッチ … 横型ブラインドのスラット正転方向に逆回転させる場合に使用します。

〈制御〉単独操作、一斉操作

● ゾーンスイッチIB用




〈操作方法〉

- OPEN(開)スイッチ … 横型ブラインド全体を開ける(上昇)場合に使用します。
 - STOP(止)スイッチ … 横型ブラインド全体を止める場合に使用します。
 - CLOSE(閉)スイッチ … 横型ブラインド全体を下げる(下降)場合に使用します。
 - 角度OPENスイッチ … 横型ブラインドのスラットを正転方向に回転させる場合に使用します。
 - 角度水平スイッチ … 横型ブラインドのスラットを水平に動かす場合に使用します。
 - 角度CLOSEスイッチ … 横型ブラインドのスラット正転方向に逆回転させる場合に使用します。
- ※ スラット角度の位置を15段のLEDランプで表示します。

〈制御〉単独操作、一斉操作、グループ操作(1ゾーンのみ)

● マルチゾーンスイッチIB用



〈操作方法〉


- OPEN(開)スイッチ … 横型ブラインド全体を開ける(上昇)場合に使用します。
- STOP(止)スイッチ … 横型ブラインド全体を止める場合に使用します。
- CLOSE(閉)スイッチ … 横型ブラインド全体を下げる(下降)場合に使用します。
- 角度OPENスイッチ … 横型ブラインドのスラットを正転方向に回転させる場合に使用します。
- 角度水平スイッチ … 横型ブラインドのスラットを水平に動かす場合に使用します。
- 角度CLOSEスイッチ … 横型ブラインドのスラット正転方向に逆回転させる場合に使用します。
- ゾーン切替スイッチ … ゾーン番号を指定するときに使用します。1回押すとLEDが点灯し、更に押すことによりLEDが「1～4」まで順送りで変わります。
(「1～4」全てのLEDが点灯した場合は全ゾーン一斉となります)

〈制御〉単独操作、一斉操作、グループ操作

制御の種類


● 単独操作

ひとつのスイッチで1台の製品を操作します。




● 一斉操作

ひとつのスイッチで複数の製品を一斉に操作します。



● グループ操作

複数の製品をグループに分けて、グループごとに操作します。




下限位置の設定方法

⚠ 注意

- ❗ 製品本体取付け～結線完了後の電源投入時に必ず設定してください。
- ❗ 本製品の出荷時は下限位置が設定されていません。
(下限位置は設定されていませんが、障害物停止機能で止まります。)
- 下限位置の設定は1台ずつ行ってください。


下限位置の設定

- ① 製品本体の『SSW』端子に「Nインテスト用スイッチ」を設置します。




- ② スイッチ本体の正面側のプレートを外し、スイッチ基板上的LEDランプを確認してください。

※ 下限位置の設定を行う上で、このLEDランプの点灯点滅が設置時の合図となります。




- ③ STOPボタンを5秒間押し続けると、右図のスイッチ表面のLEDランプが点滅し、リミット設定モードになります。

※ リミット設定モード移行後に5秒間入力がない(ボタンを押さない)と通常モードに戻ります。




- ④ OPENボタンまたはCLOSEボタンを押して、下限リミットに設定したい位置まで昇降させてください。


※ リミット設定モード中はボタンを押している間のみ昇降します。(動作保持はされません。)



- ⑤ STOPボタンを3回、CLOSEボタンを1回押すと、下限リミットが設定されます。




- ⑥ STOPボタンを5回押すと、リミット設定モードが終了します。



アドレス設定方法

- 製品本体のアドレス設定は、個々の製品に名前（実際には番号）をつけることをいい、製品はその番号で管理されます。

- ① 製品本体のアドレス設定を行います。
- ② 製品本体のヘッドボックス下部にあるDIPスイッチで行います。



〈例1〉















製品（ブラインド）の番号を5に設定する場合
 ×100の位置はそのままの状態に。（ONではない側）
 ×10の位置を0に設定する。
 ×1の位置を5に設定する。

〈例2〉













製品（ブラインド）の番号を115に設定する場合
 ×100の位置をON側に設定する。
 ×10の位置を1に設定する。
 ×1の位置を5に設定する。

ニューインテスト 対応スラットカラー




●ニューインテスト 25・25T対応カラー 76色

 TB-109 パールピンク	 TB-067 ライトベージュ	 TB-068 クリーム	 TB-852 パールグリーン	 TB-832 アイスホワイト	 TB-103 クールホワイト
 TB-854 パールイオレット	 TB-071 ライトピンク	 TB-612 クリームベージュ	 TB-075 ソフトエメラルド	 TB-119 パールブルー	 TB-077 ソフトブルー
 TB-072 ピンク	 TB-073 マスカットグリーン	 TB-074 ミントグリーン	 TB-076 ライタターコイズ	 TB-124 スカイブルー	 TB-079 ライトラベンダー
 TB-831 スノーホワイト (ツヤ消)	 TB-802 ピュアホワイト (ツヤ消)	 TB-835 プレーンホワイト (ツヤ消)	 TB-805 ウォームホワイト	 TB-806 ウォームグレー (ツヤ消)	 TB-838 グレー (ツヤ消)
 TB-840 ダークグレー (ツヤ消)	 TB-842 ブラック (ツヤ消)	 TB-843 スノーホワイト (ツヤあり)	 TB-090 ピュアホワイト (ツヤあり)	 TB-844 プレーンホワイト (ツヤあり)	 TB-845 ウォームグレー (ツヤあり)
 TB-093 ライトグレー	 TB-094 グレー (ツヤあり)	 TB-847 ダークグレー (ツヤあり)	 TB-095 ブラック (ツヤあり)		
 TB-601 ソフトアイボリー	 TB-642 アイボリー (ツヤ消)	 TB-644 クールアイボリー	 TB-608 ナチュラルベージュ	 TB-850 ベージュ (ツヤ消)	 TB-856 ディープベージュ
 TB-849 ライトブラウン (ツヤ消)	 TB-088 アイボリー (ツヤあり)	 TB-084 ベージュ (ツヤあり)	 TB-082 ライトブラウン (ツヤあり)		
 TB-905 シルバー	 TB-908 ゴールド	 TB-858 パールグレー	 TB-857 パールブラウン		
 TB-730 スノーホワイト & ウォームグレー 凸(TB-831)&凹(TB-806)	 TB-731 スノーホワイト & ブラック 凸(TB-831)&凹(TB-842)	 TB-732 シルバー & ウォームグレー 凸(TB-905)&凹(TB-806)	 TB-733 シルバー & ブラック 凸(TB-905)&凹(TB-842)	 TB-760 ウォームグレー & スノーホワイト 凸(TB-806)&凹(TB-831)	 TB-761 ブラック & スノーホワイト 凸(TB-842)&凹(TB-831)
 TB-762 ウォームグレー & シルバー 凸(TB-806)&凹(TB-905)	 TB-763 ブラック & シルバー 凸(TB-842)&凹(TB-905)				
 TB-071H ライトピンク	 TB-067H ライトベージュ	 TB-852H パールグリーン	 TB-119H パールブルー	 TB-072H ピンク	 TB-068H クリーム
 TB-075H ソフトエメラルド	 TB-077H ソフトブルー	 TB-854H パールイオレット	 TB-073H マスカットグリーン	 TB-074H ミントグリーン	 TB-076H ライタターコイズ
 TB-079H ライトラベンダー	 TB-843H スノーホワイト	 TB-844H プレーンホワイト	 TB-093H ライトグレー	 TB-845H ウォームグレー	 TB-088H アイボリー
 TB-084H ベージュ	 TB-082H ライトブラウン				

●ニューインテスト 35・35T対応カラー 70色

 TB-109 パールピンク	 TB-067 ライトベージュ	 TB-068 クリーム	 TB-852 パールグリーン	 TB-854 パールバイオレット	 TB-071 ライトピンク
 TB-075 ソフトエメラルド	 TB-119 パールブルー	 TB-077 ソフトブルー	 TB-072 ピンク	 TB-073 マスカットグリーン	 TB-074 ミントグリーン
 TB-076 ライトターコイズ	 TB-079 ライトラベンダー				
 TB-831 スノーホワイト (ツヤ消)	 TB-802 ピュアホワイト (ツヤ消)	 TB-835 プレーンホワイト (ツヤ消)	 TB-805 ウォームホワイト	 TB-806 ウォームグレー (ツヤ消)	 TB-838 グレー (ツヤ消)
 TB-840 ダークグレー (ツヤ消)	 TB-842 ブラック (ツヤ消)	 TB-843 スノーホワイト (ツヤあり)	 TB-090 ピュアホワイト (ツヤあり)	 TB-844 プレーンホワイト (ツヤあり)	 TB-845 ウォームグレー (ツヤあり)
 TB-093 ライトグレー	 TB-094 グレー (ツヤあり)	 TB-847 ダークグレー (ツヤあり)	 TB-095 ブラック (ツヤあり)		
 TB-601 ソフトアイボリー	 TB-642 アイボリー (ツヤ消)	 TB-644 クールアイボリー	 TB-608 ナチュラルベージュ	 TB-850 ベージュ (ツヤ消)	 TB-856 ディープベージュ
 TB-849 ライトブラウン (ツヤ消)	 TB-088 アイボリー (ツヤあり)	 TB-084 ベージュ (ツヤあり)	 TB-082 ライトブラウン (ツヤあり)		
 TB-858 パールグレー	 TB-857 パールブラウン				
 TB-730 スノーホワイト & ウォームグレー 凸(TB-831) & 凹(TB-806)	 TB-731 スノーホワイト & ブラック 凸(TB-831) & 凹(TB-842)	 TB-732 シルバー & ウォームグレー 凸(TB-905) & 凹(TB-806)	 TB-733 シルバー & ブラック 凸(TB-905) & 凹(TB-842)	 TB-760 ウォームグレー & スノーホワイト 凸(TB-806) & 凹(TB-831)	 TB-761 ブラック & スノーホワイト 凸(TB-842) & 凹(TB-831)
 TB-762 ウォームグレー & シルバー 凸(TB-806) & 凹(TB-905)	 TB-763 ブラック & シルバー 凸(TB-842) & 凹(TB-905)				
 TB-071H ライトピンク	 TB-067H ライトベージュ	 TB-852H パールグリーン	 TB-119H パールブルー	 TB-072H ピンク	 TB-068H クリーム
 TB-075H ソフトエメラルド	 TB-077H ソフトブルー	 TB-854H パールバイオレット	 TB-073H マスカットグリーン	 TB-074H ミントグリーン	 TB-076H ライトターコイズ
 TB-079H ライトラベンダー	 TB-843H スノーホワイト	 TB-844H プレーンホワイト	 TB-093H ライトグレー	 TB-845H ウォームグレー	 TB-088H アイボリー
 TB-084H ベージュ	 TB-082H ライトブラウン				

●ニューインテスト 50・50T対応カラー 6色

 TB-802 ピュアホワイト (ツヤ消)	 TB-835 プレーンホワイト (ツヤ消)	 TB-806 ウォームグレー (ツヤ消)	 TB-838 グレー (ツヤ消)	 TB-642 アイボリー (ツヤ消)	 TB-644 クールアイボリー (ツヤ消)
---	--	---	--	---	--

部品カラー対応表

●ニューインテスト 25・35・50 / 25T・35T・50T

品番 (TB-)	カラー名	部品名				
		ニューインテスト				
		共通	25	25T	35・50・ 35T・50T	
		ボトムレール	昇降コード ラダーコード	昇降テープ	ラダーコード	昇降コード (昇降テープ) ラダーコード
067	ライトベージュ	ライトベージュ	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
068	クリーム	ライトグリーン	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
071	ライトピンク	ライトピンク	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
072	ピンク	ライトピンク	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
073	マスカットグリーン	ミントグリーン	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
074	ミントグリーン	ミントグリーン	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
075	ソフトエメラルド	ミントグリーン	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
076	ライトターコイズ	ライトブルー	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
077	ソフトブルー	ライトブルー	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
079	ライトラベンダー	ライトピンク	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
082	ライトブラウン(ツヤあり)	ベージュ	ベージュ	ライトグレー	ベージュ	ライトグレー
084	ベージュ(ツヤあり)	ライトベージュ	ベージュ	ライトグレー	ベージュ	ライトグレー
088	アイボリー(ツヤあり)	ライトベージュ	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
090	ピュアホワイト(ツヤあり)	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
093	ライトグレー	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
094	グレー(ツヤあり)	ライトグレー	ダークグレー	ライトグレー	ダークグレー	ライトグレー
095	ブラック(ツヤあり)	ブラック	ブラック	ライトグレー	ブラック	ライトグレー
※103	クールホワイト	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	-
109	パールピンク	ライトピンク	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
119	パールブルー	ライトブルー	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
※124	スカイブルー	ライトブルー	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	-
601	ソフトアイボリー	ライトベージュ	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
608	ナチュラルベージュ	ライトベージュ	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
※612	クリームベージュ	ライトベージュ	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	-
642	アイボリー(ツヤ消し)	ライトベージュ	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
644	クールアイボリー	ライトベージュ	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
730	スノーホワイト(831) &ウォームグレー(806)	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー
731	スノーホワイト(831) &ブラック(842)	ブラック	ブラック	ライトグレー	ブラック	ライトグレー
732	シルバー(905) &ウォームグレー(806)	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー
733	シルバー(905) &ブラック(842)	ブラック	ブラック	ライトグレー	ブラック	ライトグレー
760	ウォームグレー(806) &スノーホワイト(831)	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
761	ブラック(842) &スノーホワイト(831)	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
762	ウォームグレー(806) &シルバー(905)	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー
763	ブラック(842) &シルバー(905)	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー
802	ピュアホワイト(ツヤ消し)	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
805	ウォームホワイト	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー


※はニューインテスト35/35Tの製作ができません。
 ・ニューインテスト50/50TはTB-642、TB-644、TB-802、TB-806、TB-835、TB-838の6色のみ対応です。
 ・ニューインテスト35T・50Tは昇降テープのカラーです。

品番 (TB-)	カラー名	部品名				
		ニューインテスト				
		共通	25	25T	35・50・ 35T・50T	
		ボトムレール	昇降コード ラダーコード	昇降テープ	ラダーコード	昇降コード (昇降テープ) ラダーコード
806	ウォームグレー(ツヤ消し)	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー
831	スノーホワイト(ツヤ消し)	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
※832	アイスホワイト	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	-
835	フレンホワイト(ツヤ消し)	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
838	グレー(ツヤ消し)	ライトグレー	ダークグレー	ライトグレー	ダークグレー	ライトグレー
840	ダークグレー(ツヤ消し)	ブラック	ブラック	ライトグレー	ブラック	ライトグレー
842	ブラック(ツヤ消し)	ブラック	ブラック	ライトグレー	ブラック	ライトグレー
843	スノーホワイト(ツヤあり)	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
844	フレンホワイト(ツヤあり)	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
845	ウォームグレー(ツヤあり)	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー
847	ダークグレー(ツヤあり)	ブラック	ブラック	ライトグレー	ブラック	ライトグレー
849	ライトブラウン(ツヤ消し)	ベージュ	ベージュ	ライトグレー	ベージュ	ライトグレー
850	ベージュ(ツヤ消し)	ライトベージュ	ベージュ	ライトグレー	ベージュ	ライトグレー
852	パールグリーン	ライトグリーン	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
854	パールバイオレット	ライトピンク	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
856	ディープベージュ	ベージュ	ベージュ	ライトグレー	ベージュ	ライトグレー
857	パールブラウン	ベージュ	ベージュ	ライトグレー	ベージュ	ライトグレー
858	パールグレー	ベージュ	ベージュ	ライトグレー	ベージュ	ライトグレー
※905	シルバー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	-
※908	ゴールド	ベージュ	ベージュ	ライトグレー	ベージュ	-
067H	ライトベージュ	ライトベージュ	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
068H	クリーム	ライトグリーン	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
071H	ライトピンク	ライトピンク	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
072H	ピンク	ライトピンク	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
073H	マスカットグリーン	ミントグリーン	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
074H	ミントグリーン	ミントグリーン	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
075H	ソフトエメラルド	ミントグリーン	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
076H	ライトターコイズ	ライトブルー	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
077H	ソフトブルー	ライトブルー	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
079H	ライトラベンダー	ライトピンク	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
082H	ライトブラウン	ベージュ	ベージュ	ライトグレー	ベージュ	ライトグレー
084H	ベージュ	ライトベージュ	ベージュ	ライトグレー	ベージュ	ライトグレー
088H	アイボリー	ライトベージュ	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
093H	ライトグレー	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
119H	パールブルー	ライトブルー	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
845H	ウォームグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー
843H	スノーホワイト	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
844H	フレンホワイト	ホワイト	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
852H	パールグリーン	ライトグリーン	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー
854H	パールバイオレット	ライトピンク	ホワイト	ライトグレー	ホワイト	ライトグレー

ボトムレール カラー表

カラー名	カラー見本
ホワイト	
ベージュ	
ライトベージュ	
ライトピンク	
ライトグリーン	
ミントグリーン	
ライトブルー	
ライトグレー	
ブラック	

ニューインテスト 全体図



■ お問合せ、ご注文は下記事業所へお申しつけください。

札幌支店	〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10	お問合せ (営業)	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-9926
			ご注文 (業務)	TEL.011-841-3731	FAX.011-841-3671
盛岡営業所	〒020-0134	盛岡市南青山町4-8	お問合せ (営業)	TEL.019-645-5271	FAX.019-645-5275
			ご注文 (業務)	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
仙台支店	〒984-0012	仙台市若林区六丁目の目中町31-35	お問合せ (営業)	TEL.022-288-8415	FAX.022-287-3110
郡山出張所	〒963-8034	郡山市島1-19-15 グレース光信104	お問合せ (営業)	TEL.025-267-1241	FAX.025-231-0506
			ご注文 (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
新潟営業所	〒951-8154	新潟市中央区堀割町3-4 川崎ビル1F	お問合せ (営業)	TEL.048-657-9221	FAX.048-657-9191
			ご注文 (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
宇都宮営業所	〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F	お問合せ (営業)	TEL.026-225-5901	FAX.026-225-5902
高崎出張所	〒370-0006	高崎市間屋町3-2-1-101	お問合せ (営業)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
さいたま支店	〒330-0801	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F	お問合せ (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
長野営業所	〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八洲若里第二ビル1F	お問合せ (営業)	TEL.026-225-5901	FAX.026-225-5902
			ご注文 (業務)	TEL.048-657-9211	FAX.048-657-9191
つくば営業所	〒300-2494	茨城県つくばみらい市小絹551	お問合せ・ご注文	TEL.0297-52-1551	FAX.0297-52-1552
東京支店	〒104-0033	東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	お問合せ (営業)	TEL.03-3552-2961	FAX.03-3552-4460
			ご注文 (業務)	TEL.03-3552-1221	FAX.03-3552-4466
千葉営業所	〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F	お問合せ (営業)	TEL.043-245-6801	FAX.043-245-6805
			ご注文 (業務)	TEL.03-3552-2242	FAX.03-3552-2243
多摩営業所	〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F	お問合せ (営業)	TEL.042-525-0431	FAX.042-525-0433
			ご注文 (業務)	TEL.03-3552-2298	FAX.03-3552-2299
横浜支店	〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンター新横浜4F	お問合せ (営業)	TEL.045-473-2700	FAX.045-473-9660
			ご注文 (業務)	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-9660
静岡営業所	〒422-8043	静岡市駿河区中田本町60-7	お問合せ (営業)	TEL.054-283-5011	FAX.054-283-5120
			ご注文 (業務)	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-7727
浜松出張所	〒435-0052	浜松市東区天王町960 シャルミー102	お問合せ (営業)	TEL.053-422-5631	FAX.054-283-5120
			ご注文 (業務)	TEL.045-473-8600	FAX.045-473-7727
名古屋支店	〒466-0033	名古屋市昭和区台町1丁目23	お問合せ (営業)	TEL.052-858-2420	FAX.052-858-2461
			ご注文 (業務)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
金沢営業所	〒920-0364	金沢市松島2丁目209	お問合せ (営業)	TEL.076-240-2300	FAX.076-240-3791
			ご注文 (業務)	TEL.052-858-2421	FAX.052-858-2462
京都営業所	〒604-0847	京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535 日土地京都ビル3F	お問合せ (営業)	TEL.075-252-0371	FAX.075-252-0378
			ご注文 (業務)	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6995
大阪支店	〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ (営業)	TEL.06-6628-6991	FAX.06-6628-6993
			ご注文 (業務)	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6994
神戸営業所	〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F	お問合せ (営業)	TEL.078-382-0173	FAX.078-382-0190
			ご注文 (業務)	TEL.06-6628-6992	FAX.06-6628-6996
岡山営業所	〒700-0971	岡山市北区野田3丁目23-7	お問合せ (営業)	TEL.086-244-2222	FAX.086-244-1612
			ご注文 (業務)	TEL.082-232-0438	FAX.082-232-0432
広島支店	〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F	お問合せ (営業)	TEL.082-232-0439	FAX.082-232-0432
			ご注文 (業務)	TEL.082-232-0438	FAX.082-232-0432
高松営業所	〒760-0079	高松市松縄町50-13	お問合せ・ご注文	TEL.087-868-0434	FAX.087-868-0491
松山出張所	〒790-0921	松山市福音寺町117 グランピア福音寺101	お問合せ (営業)	TEL.087-868-0434	FAX.089-970-2281
			ご注文 (業務)	TEL.087-868-0434	FAX.087-868-0491
福岡支店	〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2	お問合せ (営業)	TEL.092-947-2661	FAX.092-947-2706
沖縄出張所	〒901-2127	浦添市屋富町1-1-5 栗国店舗102	お問合せ (業務)	TEL.092-947-1419	FAX.092-947-2706
鹿児島営業所	〒890-0055	鹿児島市上荒田町39-10 RJR上荒田102	お問合せ (営業)	TEL.099-259-2911	FAX.099-259-2855
			ご注文 (業務)	TEL.092-947-1419	FAX.092-947-2706
特販営業部	東京 〒104-0033	東京都中央区新川2-12-15 ヒュリックハ丁堀ビル7F	お問合せ・ご注文	TEL.03-3552-2293	FAX.03-3553-3406
	大阪 〒545-6026	大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F	お問合せ・ご注文	TEL.06-6628-6998	FAX.06-6628-6999
営業開発部	〒104-0022	東京都中央区日本橋室町4-3-18 東京建物室町ビル8F	お問合せ・ご注文	TEL.03-5255-6235	FAX.03-5255-7280
			お問合せ (営業)	TEL.03-3552-1291	FAX.03-3552-1290
大阪営業部	東京 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目16-3 住友不動産茅場町ビル2F	ご注文 (業務)	TEL.03-3552-1661	FAX.03-3552-1290
	大阪 〒530-0003	大阪市北区堂島1-5-17 堂島グランドビル7F	お問合せ・ご注文	TEL.06-4797-6750	FAX.06-6344-5705

本社、大阪支店、名古屋支店は、ショールームを併設しております。(ショールームには現物サンプルを取り揃えております。)お気軽にお越しください。

■ 本社ショールーム

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9
TEL：03-3552-1255 営業時間：10:00～17:30
定休日：土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■ 大阪ショールーム

〒545-6026 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス26F
TEL：06-6628-6991 営業時間：10:00～17:30
定休日：土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始

■ 名古屋ショールーム

〒466-0033 愛知県名古屋市中昭和区台町1-23
TEL：052-858-2420 営業時間：10:00～17:30
定休日：土・日曜日、祝祭日、夏期、年末年始



トーソーは環境保全の国際規格であるISO14001を認証取得しています。「住生活文化の向上に貢献する」との企業理念のもと、地球環境と水と緑の豊かな常緑地域社会に調和した環境保全に努め、環境に配慮したより良い事業活動を推進し、環境共生社会の実現を目指します。



世界基準の品質。
トーソーは品質保証システムの国際規格であるISO9001を認証取得しています。



生分解機能にすぐれ、再生紙への処理がしやすい植物油インキを使用し、地球環境保全に貢献しています。

注意 取付方法

1. 取扱説明書をよくお読みになってから、製品を取付けてください。
2. ブラケットの取付けにあたっては、取付部の材質や構造に適したネジを使用し、確実に固定してください。(本体にセットされている取付ネジは木部専用用品です)
3. 落下の原因となりますのでブラケットの取付数量は必ずお守りください。
4. 製品は水平に取付けてください。

取付けされる方へのお願い 製品と一緒に入っている取扱説明書は、製品取付け後必ずお客様にお渡しください。

- 製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります。
- 諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください。
- 使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正部品以外の使用による故障や損傷については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 価格には消費税・取付工費は含まれておりません。(2018年10月現在)

製品保証について [安心の3年間保証]

当製品は厳密な品質管理のもとでお届けしておりますが、万一お買い上げ後3年以内に取扱説明書・本体注意ラベル・タグに従った正常な使用状態で故障した場合は無料で修理いたします。アフターサポート(スクリーン部は対象外)規定につきましては取扱説明書をご覧ください。
※当社が指定する消耗部品の保証期間は1年となります。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不用となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理をさらに推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリアファブリックス協会
トーソー株式会社

MOTORIZED ALUMINUM BLIND

窓辺をかえる、明日が変わる。

TOSO